

powered by TURNED 



カルテック独自の光触媒テクノロジー搭載

"大空間"床置き 除菌・脱臭機

60畳タイプ

光触媒で、空気は生まれ変わる。

カルテック史上
"最高峰"の
ウイルス分解能力

Flagship

※2020年12月現在

KL-F01

POINT

1

ウイルス・菌・ニオイの元をすばやく浄化
"ターボモード" 搭載。

30分で60畳の 大空間をスピード浄化！

60畳の大空間も
約30分でウイルス、菌、
ニオイを改善。

10分で20畳 (31㎡)
20分で40畳 (62㎡)
30分で60畳 (93㎡)
一気に浄化します。



カバーを開ける！


- 電源ランプ
- センサー感度スイッチ
- 点灯表示切換スイッチ
- 風量切換スイッチ
- ターボモードスイッチ

- ターボ ○
- 強 ○
- 弱 ○
- 静音 ○
- 自動 ○



※風量が「自動」に設定されていると、本機が感知したニオイの強さによって自動で風量が切り換わります。

空間のニオイの
強さは、センサーの色で
表示されます。(3段階)



- 緑 あまりニオイわない
- 黄 少しニオイ
- 赤 すごくニオイ

おすすめ利用シーン

ウイルスや菌が気になる「3密空間」で大活躍！

教室



体育館



エントランス



フードコート



光触媒で、空気は生まれ変わる。


Enjoy the clean air.

キレイな
空気

ニオイセンサ

吹出口

「天板カバー」



高級感を引き立てる
天然竹材を使用

吸気

汚れた
空気

花粉フィルター

プレフィルター


超薄型 奥行

120mm

544mm

142mm

203mm



POINT

2

4枚の光触媒フィルターとLEDの
"両面照射"だから分解力が桁違い！



[光触媒フィルター]



[LED照射イメージ]

※電源を入れるとパープルに発光します




[上部から構造]

お手入れ

数ヶ月に一度、浸け置き洗いするだけで、
分解性能が再生します！


フィルター
洗浄方法




※約10時間浸け置き



※4枚同時に



天日で
自然乾燥
させる



※約4時間乾燥

※容器は、4.5Lのダストボックスをご利用いただくと便利です。

POINT

3

気になる花粉もしっかりキャッチしてくれる
"花粉フィルター"搭載！




空気中に浮遊する花粉やほこりを、
花粉フィルターがブロックします。

カルテック独自の
「光触媒技術」で空気中の悪臭成分や有害物質、
ウイルスなどを分解し、
キレイな空気へと浄化します。

・ サイドフロー構造

(カルテック独自の光触媒技術)


光触媒フィルターに対して空気の流れを水平にすることで悪臭成分や有害物質、ウイルスなどを繰り返し酸化分解し、生まれかたのようなキレイな空気へと浄化します。【特許出願中】



・ 驚くほど脱臭できる、除菌できる光触媒フィルター



アセトアルデヒド除去性能 ※1



※試験空間であり、実使用空間での試験ではありません。※1 評価空間:1m³(自社) 測定:ガステック製検知管92L 初期濃度:6.25ppm

KL-F01

大空間タイプ

国内専用

カルテック独自の光触媒テクノロジー搭載
大空間床置き除菌・脱臭機

仕様

型名	KL-F01	希望小価格	オープン価格
消臭・脱臭方式	光触媒フィルター + 花粉フィルター		
電源 (定格入力)	AC100V 50-60Hz共用		
適応空間 (目安) ※1	約60畳 93m ³ (30分)		
風量モード	ターボ	強	弱 静音
消費電力	135W	103W	64W 58W
運転音	62 db	56 db	47 db 36 db
外形寸法	W:736mm × H:544mm × D:203mm		
質量	約16kg		
電源コード長さ	1.8m		

※1 当社基準にて、臭気が気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境による)

[表面]



544 mm

736 mm

[裏面]



フィルター

商品ご理解のために ●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。

商品のご使用について ●医療用器具ではありません。●石油・ガス器具など燃焼に伴う一酸化炭素などは除去できませんので石油暖房機などのご使用時は適度な換気が必要です。

1年間保証

ターンド・ケイは、ご購入後1年間保証します。ご購入の際の保証書を必ず大切に保管してください。また、店名・ご購入日の記載のないものは無料修理できません。記入のない場合は、カスタマーセンターにお申し出ください。

安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をしてください。
一酸化炭素中毒をおこすことがあります。

製品サイト

<https://turnedk.com>



■「オープン価格」の商品は、希望小価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
販売店でお分かりにならないときは、下記にアクセスください。

カスタマーセンター

0800-999-0830

通話料無料 受付時間:9:00-17:00
(平日12時~13時、土・日・祝日は除きます)



カルテック株式会社

〒541-0059 大阪市中央区博労町3-3-7

www.kaltec.co.jp

●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、本カタログの商品の色調は印刷のため実物とは若干異なる場合もありますので予めご了承ください。
●本カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。このカタログの内容は2020年12月現在のものです。